



坐便器水效检验检测报告

报告编号： WPIB233983

产品名称： 坐便器

型号： AQ150-43

生产者： 阿克蒂斯（厦门）科技有限公司

检验检测单位： 苏州市产品质量监督检验院



注 意 事 项:

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
- 2、复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
- 4、报告涂改无效。
- 5、若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
- 6、一般情况，委托检验仅对来样负责。

苏州市产品质量监督检验院

检验检测报告

报告编号: WPIB233983

第 1 页 共 5 页

委托单位	阿克蒂思（厦门）科技有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	阿克蒂思（厦门）科技有限公司	委托日期	2023-11-02
样品名称	坐便器	到样日期	2023-11-2
型号/规格	AQ150-43	样品数量	1件
样品等级	水效2级	样品状态	符合检验要求
生产日期/批号	2023. 10. 14/——	商标	AQUATIZ
检验检测日期	2023-11-3	检验检测地点	如元路1550号
检验和判定依据	GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》 GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》		
检验项目	便器用水量、水封深度、坐便器水封表面尺寸、存水弯最小通径、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验共10项。		
检验结论	经检验，所检项目符合GB 25502-2017、GB/T 6952-2015的相关要求，其水效等级为2级。  （以下空白） 签发日期: 2023-11-3 检验检测专用章 （检验检测专用章）		

批准: 沈浩明 审核: 蒋叶 主检: 朱怀亮

检验检测报告

报告编号：WPIB233983

第2页 共5页

样品描述及说明	产品参数					
	种类		☐ 单冲式坐便器 ☒ 双冲式坐便器			
	结构		☐ 虹吸式 ☐ 冲落式 ☒ 喷射虹吸式 ☐ 漩涡虹吸式			
	类型		☐ 挂箱式 ☐ 坐箱式 ☐ 连体式 ☒ 冲洗阀式			
	安装方式		☒ 落地式 ☐ 壁挂式			
	排污方向		☒ 下排式 ☐ 后排式			
	坑距		_____400_____mm			
	名义用水量 (L)		☒ 便器平均用水量：4.8L ☒ 全冲水量：6.0L ☒ 半冲水量：4.2L			
	外形尺寸 长×宽×高 (mm)		692 × 415 × 444			
	关键零部件					
	名称		型号	制造商	材质	描述
	水箱配件	进水阀	进水阀 A1280	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	塑料： ☐ ABS ☒ 其它 (POM) 金属： ☐ 铜质 ☐ 其它	防虹吸装置： ☒ 有 ☐ 无
		排水阀	/	/	/	/
	冲洗阀		V01815	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	☐ 铜制 ☒ 其它 (POM)	水泵冲刷
	冲洗水箱		/	/	/	/
机能部件		/	/	/	/	
其他说明：本产品提供座圈加热、电控冲洗功能(委托方声明)						

检验检测报告

一、样品照片（含水箱）



样
品
照
片

二、关键零部件照片



检验检测结果					
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
1	用水量	单档	平均用水量 ≤ 6.4 L	/	N
		双档	全冲用水量 ≤ 8.0 L	平均值：4.9L	P
			半冲用水量 ≤ 5.6 L	平均值：3.9L	P
			平均用水量 ≤ 6.4 L	4.3L	P
			双冲坐便器的半冲平均用水量应不大于其全冲用水量最大限定值的70%	65%	P
2	水效等级		1级：平均用水量 ≤ 4.0 L，且双冲坐便器全冲用水量 ≤ 5.0 L 2级：4.0 L $<$ 平均用水量 ≤ 5.0 L，且双冲坐便器5.0 L $<$ 全冲用水量 ≤ 6.0 L 3级：5.0 L $<$ 平均用水量 ≤ 6.4 L，且双冲坐便器6.0 L $<$ 全冲用水量 ≤ 8.0 L	/	2级
3	水封深度		所有带整体存水弯便器的水封深度 ≥ 50 mm	58mm	P
4	水封表面尺寸		≥ 100 mm $\times$ 85 mm	196mm $\times$ 151mm	P
5	存水弯最小通径		坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球	符合要求	P
6	洗净功能		累积残留墨线总长 ≤ 50 mm 且单段残留墨线长度 ≤ 13 mm	均无残留	P

检验检测结果				
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
7	排水管道输送特性	球的平均传输距离 ≥ 12 m	18m	P
8	水封回复功能	水封回复 ≥ 50 mm。若为虹吸式坐便器, 每次均应有虹吸产生	58mm; 每次均有虹吸产生	P
9	排放功能	球排放	连续3次试验平均数 ≥ 90 个	P
		颗粒排放	连续3次试验, 坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒3次平均数 ≤ 125 个, 可见尼龙球3次平均数 ≤ 5 个	P
		混合介质排放	第一次冲出坐便器的混合介质(海绵条和纸球) ≥ 22 个, 如有残留介质, 第二次应全部冲出	P
10	污水置换功能	单冲式坐便器稀释率 ≥ 100 , 双冲式坐便器, 只进行半冲水试验, 稀释率 ≥ 25	双冲式: > 25	P
11	卫生纸试验	双冲式坐便器进行半冲水的纸球试验, 测定3次, 每次坐便器便池中应无可见纸	符合要求	P
备注	P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

(本页以下空白)